




## Incubador refrigerado con tecnología Peltier

### IPP55

Microbiología, zoología, alimentación, cosmética, farmacia: el incubador refrigerado IPP con tecnología Peltier realiza sin transiciones en un solo sistema los procesos de calentamiento y refrigeración.



Encuentre con ayuda de nuestra selección de modelo el incubador refrigerado con tecnología Peltier adecuado a sus necesidades, así como croquis acotados de los modelos e información técnica detallada disponible para su descarga. En caso de volúmenes grandes con necesidad de cambios de temperatura rápidos, se recomienda el incubador refrigerado con compresor de Memmert. Estamos seguros de que la flexibilidad y el equipamiento técnico de nuestros equipos cumplen todos los deseos. ¡Desafíenos!



---

## Temperatura

**Rango de temperatura de trabajo** de 0 °C a +70 °C

---

**Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales** 0,1 °C

---

**Temperatura** 1 Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos

---

## Técnica de regulación

**Ajuste de idioma** Alemán/Inglés/Francés/Español/Polaco/Checo/Húngaro

---

**Control COCKPIT** SingleDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con pantalla de gráficos a color TFT de alta resolución

---

**Temporizador** Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 días

---

**Función Setpoint WAIT** El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal

---

**Calibración** tres valores de temperatura a elegir

---

**Parámetros ajustables** Temperatura (Celsius o Fahrenheit), tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno

---

## Ventilación

**Convección** Circulación forzada del aire del interior mediante ventilador Peltier

---

## Comunicación

**Protocolización de datos** Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico

---

**Programación** Lectura, administración y organización del registrador de datos a través del puerto Ethernet (versión de prueba por un plazo limitado disponible para descargar). Si se desea, el dispositivo USB con software AtmoCONTROL está disponible a modo de accesorio

---

## Seguridad

**Vigilancia de la temperatura** Vigilancia de la temperatura, electrónica y ajustable y limitador mecánico de temperatura (TB)

---

**Sistema de autodiagnóstico** para detección de fallos

---

## Concepto de calentamiento

**Peltier** Sistema Peltier integrado y con ahorro de energía de calentamiento y refrigeración en la pared trasera (principio de la bomba de calor)

---

## Equipamiento básico

<b>Puerta</b>	Puerta de acero inoxidable completamente aislada con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con compresión)
<b>Inserciones</b>	1 rejilla(s) de acero inoxidable, electropulida(s)
<b>Envío estándar</b>	incluye certificado de calibración de fábrica a +10 °C y +37 °C
<b>Puerta</b>	Puerta interior de cristal

## Interior de acero inoxidable

<b>Volumen</b>	53 l
<b>Medidas</b>	$A_{n(A)} \times A_{l(B)} \times F_{(C)}$ : 400 x 400 x 330 mm
<b>N° máx. de inserciones</b>	4
<b>Máx. carga de la cámara del equipo:</b>	80 kg
<b>Carga máx. por inserción</b>	20 kg

## Carcasa de acero estructural

<b>Medidas</b>	$A_{n(D)} \times A_{l(E)} \times F_{(F)}$ : 585 x 784 x 604 mm
<b>Carcasa</b>	Pared trasera con chapa de acero galvanizada

## Datos eléctricos

<b>Voltaje consumo eléctrico</b>	230 V, 50/60 Hz aprox. 275 W
<b>Voltaje consumo eléctrico</b>	115 V, 50/60 Hz aprox. 275 W

## Condiciones ambientales

<b>Instalación</b>	La separación entre la pared y la parte posterior del equipo deberá ser como mínimo de 15 cm. La distancia hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared o al equipo contiguo de al menos 5 cm.
<b>Temperatura ambiente</b>	16 °C a 40 °C
<b>Humedad del aire (rh)</b>	Máx. 70%, sin condensación
<b>Altura de instalación</b>	Máx. 2000 m sobre el nivel del mar
<b>Categoría de sobretensión</b>	II
<b>Grado de contaminación</b>	2

## Datos de embalaje/envío

<b>Información de transporte</b>	¡Los equipos deben transportarse en posición vertical!
<b>Número estadístico de mercancía</b>	8419 8998
<b>País de origen</b>	República Federal de Alemania
<b>N.º Reg. WEEE</b>	DE 66812464
<b>Medidas aprox. incl. cartón</b>	An x Al x F 730 x 950 x 670 cm
<b>Peso neto</b>	aprox. 52 kg
<b>Peso bruto cartón</b>	aprox. 71 kg

Las unidades estándar están aprobadas en materia de seguridad y llevan las marcas certificadoras

